

## PENTEK SERIE P CARTUCHOS DE POLIPROPILENO HILADOS

AMPLIO RANGO DE TAMAÑOS Y CLASIFICACIONES DE MICRONES



**Los Cartuchos Serie P Pentair Pentek<sup>®</sup> están fabricados con fibras de polipropileno 100 % puro. Las fibras se han hilado cuidadosamente para formar una verdadera densidad degradada desde las superficies externas hasta las internas.**

**Los Cartuchos Serie P están diseñados para ofrecer pureza; no imparten sabor, olor o color al líquido que se va a filtrar cuando se los usa dentro del límite de temperatura recomendado. Además, la construcción de polipropileno proporciona una mayor resistencia química y no es propensa a los ataques de bacterias.**

**La resistencia sin núcleo de los cartuchos se logra mediante la aglutinación de varias fibras en una matriz sólida.**

**Los Cartuchos Serie P están disponibles en una amplia variedad de tamaños y clasificaciones de micrones que se adaptan a todas las necesidades de filtración.**

### CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Fabricado de polipropileno 100 % puro

Diseñados para pureza y compatibilidad química

Fibras hiladas que forman una verdadera densidad degradada desde las superficies externas hasta las internas

Clasificación nominal de 1, 5, 25 micrones

Longitudes: 4,88", 10", 20", 30, 40"

### ESPECIFICACIONES

Medios de filtro: fibras de polipropileno

Clasificación de Temperatura: 40-145 °F (4,4-62,8 °C)




Los P1, P5, P1-20 y P5-20 están probados y certificados por la NSF International según la norma 42 de NSF/ANSI para los requisitos de los materiales solamente.

## ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

MODELO #	PIEZA #	DIMENSIONES MÁXIMAS	CLASIFICACIÓN (NOMINAL)	INICIAL ΔP (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)
	155030-43	2,38" x 4,88" (60,5 mm x 124 mm)	5 micrones	0,3 psi a 2 gpm (<0,02 bar a 7,6 Lpm)
P1	155225-43	2,38" x 9,88" (60,5 mm x 251 mm)	1 micrón	0,6 psi a 5 gpm (<0,04 bar a 18,9 Lpm)
P5	155014-43	2,38" x 9,88" (60,5 mm x 251 mm)	5 micrones	0,2 psi a 5 gpm (<0,01 bar a 18,9 Lpm)
P25	155015-43	2,38" x 9,88" (60,5 mm x 251 mm)	25 micrones	0,2 psi a 5 gpm (<0,01 bar a 18,9 Lpm)
P1-20	155304-43	2,38" x 20" (60,5 mm x 508 mm)	1 micrón	0,6 psi a 10 gpm (<0,04 bar a 37,9 Lpm)
P5-20	155016-43	2,38" x 20" (60,5 mm x 508 mm)	5 micrones	0,6 psi a 10 gpm (<0,04 bar a 37,9 Lpm)
P25-20	155226-43	2,38" x 20" (60,5 mm x 508 mm)	25 micrones	0,2 psi a 10 gpm (<0,01 bar a 37,9 Lpm)
P1-30	155227-43	2,38" x 30" (60,5 mm x 762 mm)	1 micrón	0,5 psi a 10 gpm (<0,03 bar a 37,9 Lpm)
P5-30	155228-43	2,38" x 30" (60,5 mm x 762 mm)	5 micrones	0,2 psi a 10 gpm (<0,01 bar a 37,9 Lpm)
P25-30	155224-43	2,38" x 30" (60,5 mm x 762 mm)	25 micrones	0,2 psi a 10 gpm (<0,01 bar a 37,9 Lpm)
P5-40	155422-43	2,38" x 40" (60,5 mm x 1016 mm)	5 micrones	0,2 psi a 10 gpm (<0,01 bar a 37,9 Lpm)

ADVERTENCIA: No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar apropiadamente el sistema antes y después.

Serie P: Caída de presión y caudal



Los datos mostrados reflejan el desempeño de los cartuchos de 10". La caída de presión del cartucho de 20", 30" y 40" se puede calcular aproximadamente al dividir las psi indicadas arriba por 2, 3 y 4, respectivamente, al mismo caudal.



### SISTEMAS DE CALIDAD DE AGUA

5730 NORTH GLEN PARK ROAD, MILWAUKEE, WI 53209

P: 262.238.4400 | F: 262.238.4404

WATERPURIFICATION.PENTAIR.COM

ATENCIÓN AL CLIENTE: 800.279.9404 | tech-support@pentair.com

© 2016 Pentair Residential Filtration, LLC. Todos los derechos reservados.

§Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite [waterpurification.pentair.com/brands](http://waterpurification.pentair.com/brands). Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.

310060-S REV E SE16